

MD-101

CHAIR チェア

シンプルでスクエアな背座と、脚部にスチールとホワイトアッシュの木製バリエーションを持たせたチェア。


座面には、布パネとウレタンクッションの組み合わせで、上質な座り心地を。

2色から選べるスチール脚は、シルバーと幅広く使いやすいヴィンテージブラック。和のスタイルにもフィットする木製バージョンがあります。

101 モデル サイドチェア/アームチェア (スチール側/木脚)

品番	脚部	ヌード	a	b	c	d	ea	e	es
MD-101S-S (スチール脚)	スチール (シルバー・ヴィンテージブラック)	¥69,000 (税込¥75,900)	¥75,000 (税込¥82,500)	¥79,000 (税込¥86,900)	¥81,000 (税込¥89,100)	¥87,000 (税込¥95,700)	¥97,000 (税込¥106,700)	¥120,000 (税込¥132,000)	¥127,000 (税込¥139,700)
MD-101A-S (スチール脚)		¥87,000 (税込¥95,700)	¥97,000 (税込¥106,700)	¥104,000 (税込¥114,400)	¥107,000 (税込¥117,700)	¥119,000 (税込¥130,900)	¥132,000 (税込¥145,200)	¥174,000 (税込¥191,400)	¥186,000 (税込¥204,600)
MD-101S-W (木脚)	ホワイトアッシュ・全5色	¥69,000 (税込¥75,900)	¥75,000 (税込¥82,500)	¥79,000 (税込¥86,900)	¥81,000 (税込¥89,100)	¥87,000 (税込¥95,700)	¥97,000 (税込¥106,700)	¥120,000 (税込¥132,000)	¥127,000 (税込¥139,700)
MD-101A-W (木脚)		¥87,000 (税込¥95,700)	¥97,000 (税込¥106,700)	¥104,000 (税込¥114,400)	¥107,000 (税込¥117,700)	¥119,000 (税込¥130,900)	¥132,000 (税込¥145,200)	¥174,000 (税込¥191,400)	¥186,000 (税込¥204,600)
MD-101H (オプション ハンドル)	ステンレス ヘアライン仕上	¥6,500 (税込¥7,150)							

背・座:張り(a-esランク)、座面:布パネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム S.脚:スチール、焼付塗装(アルミシルバー・ヴィンテージブラック) プラバート付(スリップ・フェルト)
W.脚:ホワイトアッシュ材 プラバート付(スリップ・フェルト)、ホリウレタン塗装+抗菌トップコート



MD-105 MD-105N A-mode Heritage

DINING TABLE ダイニング テーブル

ダイニングチェアMD-101に合わせてデザインされたダイニングテーブルです。

ホワイトアッシュ材のシャープな印象の105と、オーク材の優しい木目の105Nの2タイプ。


脚部の固定位置が可動可能なスチールの脚パーツは、マットなシルバーとヴィンテージブラック色からお選びいただけます。



105 モデル ダイニングテーブル

品番	天板	脚部	150: W1500×D900	180: W1800×D900	210: W2100×D900
MD-105 (H700)	ホワイトアッシュ (突板)・全5色	スチール(シルバー・ ヴィンテージブラック)	¥211,000 (税込¥232,100)	¥218,000 (税込¥239,800)	¥256,000 (税込¥281,600)
MD-105N (H700)	オーク (突板)・全9色	スチール(シルバー・ ヴィンテージブラック)	¥223,000 (税込¥245,300)	¥239,000 (税込¥262,900)	¥275,000 (税込¥302,500)

MD-105 天板:ホワイトアッシュ突板、ホリウレタン塗装+抗菌トップコート 脚:スチール、焼付塗装(アルミシルバー・ヴィンテージブラック) アジャスター付
MD-105N 天板:オーク突板、ホリウレタン塗装+抗菌トップコート 脚:スチール、焼付塗装(アルミシルバー・ヴィンテージブラック) アジャスター付



MD-105-150 W1500・D900・H700 (t 50) MD-105-180 W1800・D900・H700 (t 50) MD-105-210 W2100・D900・H700 (t 50)

スチール脚を固定している6箇所のボルトを付け替える事により、100ミリピッチで4段階に脚部の取り付け位置を変更出来ます。